

nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled nVent CADDY Hammer-On Flange Clip end fitting

Installs with just a hammer

Fits most beams

SPECIFIKACE

Static Load Safety Factor: 5:1
Povrchová úprava: Electrogalvanized
Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Flange Thickness (FT)	Static Load
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Flange Thickness (FT)	Static Load
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Thickness (T): 12.5 mm

Width (W): 19 mm

Height (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

