

nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Diameter	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Diameter	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Angle (a)	Certifications
SLK2C200	196600	90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK2R10	196770	90 ° Max	UL, ITB, cUL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

