

# nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



## VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

## SPECIFIKACE

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Static Load Safety Factor:</b> | 5:1               |
| <b>Drill Bit Diameter:</b>        | 6mm               |
| <b>Drill Hole Depth:</b>          | 31mm              |
| <b>Povrchová úprava:</b>          | Electrogalvanized |
| <b>Embedment Depth:</b>           | 25 mm Min         |

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                               | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | Length (L) | Height (H) |
|------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| SLK2L3WA6        | 196735         | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinc Alloy | 2 mm               | 3m               | 54mm       | 55 mm      |
| SLK15L2WA6       | 196671         | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinc Alloy | 1.5 mm             | 2m               | 54mm       | 55 mm      |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                               | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | Length (L) | Height (H) |
|------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| SLK2L2WA6        | 196734         | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinc Alloy | 2 mm               | 2m               | 54mm       | 55 mm      |
| SLK15L3WA6       | 196672         | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinc Alloy | 1.5 mm             | 3m               | 54mm       | 55 mm      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Width (W) | Thickness (T) | Angle (a) | Static Load |
|------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| SLK2L3WA6        | 196735         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 300N        |
| SLK15L2WA6       | 196671         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        |
| SLK2L2WA6        | 196734         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 300N        |
| SLK15L3WA6       | 196672         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

