

nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled toggle end fittings

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

SPECIFIKACE

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Materiál:	Ocel; Zinc Alloy; Polypropylene
Complies With:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N

Katalogové číslo	Article Number	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N


Thickness (T): 12.5 mm

Width (W): 19 mm

Height (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

