

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFIKACE

Barva:	Black
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Temperature:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
SXE019	400056	Ocel, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
SXE023	400057	Ocel, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Ocel, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Ocel, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Ocel, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Ocel, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Ocel, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Ocel, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Ocel, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

