

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFIKACE

Barva:	Black
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Temperature:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
SXD014	400063	Ocel, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
SXD019	400064	Ocel, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	Ocel, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	Ocel, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	Ocel, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	Ocel, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	Ocel, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	Ocel, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	Ocel, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	Ocel, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	Ocel, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm
SXD114	400077	Ocel, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
SXD014	400063	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD019	400064	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD023	400065	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD028	400066	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD035	400067	1.2 mm	5	25mm	1000N

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
SXD043	400068	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD052	400070	1.2 mm	5	25mm	1300N
SXD058	589350	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD061	400071	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD080	400074	2 mm	6	35mm	1300N
SXD091	400075	2 mm	6	35mm	1300N
SXD114	400077	2 mm	6	35mm	2200N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

