

Oval Sleeve



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Designed to be used exclusively with size 3/16 stainless steel nVent CADDY Pyramid Rooftop Anchor Cable Bracing and nVent CADDY Manual Swaging Tool

Versatile solution designed for on-site and in-shop use

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant

SPECIFIKACE

Materiál: Copper
Povrchová úprava: Electrogalvanized

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Brace Size
CSB12SLVB	402194	#12
CSB18SLVB	402195	#18
CSB36SLVB	402196	#36

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Two side-by-side swages required on #12 and #18 cable. Three side-by-side swages required on #36 and #48 cable.

Check swage with gauge (not included).

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

