

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod



VLASTNOSTI

Light duty with two holes and one nut/adaptor

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Length (L)	Width (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Ocel	Electrogalvaniz ed	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Ocel	Electrogalvaniz ed	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Ocel	Electrogalvaniz ed	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	A	B	C
------------------	----------------	---------------	---	---	---

PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

