

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height (H)	Static Load
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N

Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height (H)	Static Load
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

