

PEMSA Wire Basket Tray Center Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)
WBTCTSPRT M6	820400		59mm	35 mm	5 mm	6 mm
WBTCTSPRT M10	820420		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)
WBTCTSPRT M10BG	820421	Black	59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Certifications
WBTCTSPRTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTSPRTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTSPRTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

