


# PEMSA Wire Basket Tray Quick Coupler



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

No additional hardware

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

## SPECIFIKACE

**Povrchová úprava:** Electrogalvanized

**Materiál:** Ocel

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Barva | Length (L) | Width 1 (W1) | Width 2 (W2) | Height (H) |
|------------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| WBTQSPL45EG      | 820720         |       | 97mm       | 23.5 mm      | 33.5 mm      | 13 mm      |
| WBTQSPL45BG      | 820721         | Black | 97mm       | 23.5 mm      | 33.5 mm      | 13 mm      |

| Katalogové číslo | Article Number | Barva | Length (L) | Width 1 (W1) | Width 2 (W2) | Height (H) |
|------------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| WBTQSPL5BG       | 820723         | Black | 97mm       | 23.5 mm      | 33.5 mm      | 13 mm      |
| WBTQSPL5EG       | 820722         |       | 97mm       | 23.5 mm      | 33.5 mm      | 13 mm      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Diameter (Ø) |
|------------------|----------------|--------------|
| WBTQSPL45EG      | 820720         | 4.0 - 4.5 mm |
| WBTQSPL45BG      | 820721         | 4.0 - 4.5 mm |
| WBTQSPL5BG       | 820723         | 5 mm         |
| WBTQSPL5EG       | 820722         | 5 mm         |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

