

PEMSA Wire Basket Tray Shelf Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Ideal for higher load installations

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)	Static Load
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)	Static Load
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

