

PEMSA Wire Basket Tray Universal Part Clamp



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Significant mechanical clamping strength

Captive screw

IEC 61537 load rating and earthing compliant


SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Barva	A	B	Rod Size (RS)
WBTUPCBG	820717	Black	20 mm	23 mm	6
WBTUPCEG	820716		20 mm	23 mm	6



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

