


PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Significant mechanical joint strength

Robust steel design and construction

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Barva	Povrchová úprava	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Ocel		Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Ocel	Black	Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Rod Size (RS)	Certifications
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

