

# PW2 Series C Purlin Clip



## VLASTNOSTI

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from roll-lip purlin

## SPECIFIKACE


Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Povrchová úprava   | Hole Size (HS) | Thickness (T) | A       |
|------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|---------------|---------|
| PW2              | 175590         | Ocel     | nVent CADDY Armour | 6.8 mm         | 2 mm          | 12.5 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | B       | C       | D      | E       | Static Load |
|------------------|----------------|---------|---------|--------|---------|-------------|
| PW2              | 175590         | 19.5 mm | 12.5 mm | 7.8 mm | 37.5 mm | 700N        |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

