

Saddle Washer



VLASTNOSTI

U-shaped wrap around washer

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Thickness (T)	A
PLN13HD	589949	Ocel	Hot-Dip Galvanized	13 mm	3 mm	42 mm
PLN10	589930	Ocel	Electrogalvanized	10.5 mm	3 mm	42 mm
PLN13	589940	Ocel	Electrogalvanized	13 mm	3 mm	42 mm
PLN8	589925	Ocel	Electrogalvanized	8.4 mm	3 mm	42 mm
PLN11S6	589928	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm	42 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B
PLN13HD	589949	30 mm

Katalogové číslo	Article Number	B
PLN10	589930	30 mm
PLN13	589940	30 mm
PLN8	589925	30 mm
PLN11S6	589928	50 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

