

Strut Beam Clamp with U-Bolt



VLASTNOSTI

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Strut Type	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)
ZTA602HD	388006	Ocel	Hot-Dip Galvanized	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Ocel	Hot-Dip Galvanized	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601HD	387701	Ocel	Hot-Dip Galvanized	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Static Load
ZTA602HD	388006	5000N
ZTA603HD	388066	5000N
ZTA601S6	387710	5000N
ZTA601HD	387701	5000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

