

# TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Requires separate cross bolt and nut

Use TDHP perforation tool to punch hole in decking

## SPECIFIKACE

**Povrchová úprava:** Electrogalvanized

**Materiál:** Ocel

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Rod Size (RS) | A     | B       | C     | Thickness (T) |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|---------------|
| TBHKM10          | 597583         | 10            | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm        |
| TBHKM8           | 597582         | 8             | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm        |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Hole Size 1 (HS1) | Hole Size 2 (HS2) | Certifications                                         |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| TBHKM10          | 597583         | 10.5 mm           | 5 mm              | VdS G4060082, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| TBHKM8           | 597582         | 10.5 mm           | 5 mm              | ITB, VdS G4060082                                      |

| Ceiling Thickness | Static Load F |
|-------------------|---------------|
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N         |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N         |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N         |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N        |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N        |
| > 1,50 mm         | 1500 N        |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

