

TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Threaded Nut



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easy install

Use TDHP perforation tool to punch hole in decking

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Materiál: Spring Steel


Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Rod Size (RS)	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Hole Size 3 (HS3)	D
TDHM10	179950	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM8	179940	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Katalogové číslo	Article Number	Rod Size (RS)	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Hole Size 3 (HS3)	D
TDHM6	179930	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Ceiling Thickness	Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

