

Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket



VLASTNOSTI

Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Hole Size 1 (HS1)	Hole Type 1	Hole Size 2 (HS2)	Hole Type 2
M6TIB	174850	Spring Ocel, Ocel	7 mm	Plain	6 mm	Threaded
M8TIB	174940	Spring Ocel, Ocel	7 mm	Plain	8 mm	Threaded
M10TIB	175030	Spring Ocel, Ocel	7 mm	Plain	10 mm	Threaded

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Static Load
M6TIB	174850	700N
M8TIB	174940	700N
M10TIB	175030	700N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Loads indicated are for nVent CADDY Fasteners only.

Method of attachment to structure must be evaluated separately.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

