


# Threaded Rod



## VLASTNOSTI

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Quality Class | Rod Size (RS) | Length (L) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 050M101000       | 592610         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M10           | 1000mm     |
| 050M101000H D    | 592615         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 4.8           | M10           | 1000mm     |
| 050M101000S4     | 592740         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M10           | 1000mm     |
| 050M121000       | 592630         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M12           | 1000mm     |
| 050M121000H D    | 592635         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 4.8           | M12           | 1000mm     |


| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Quality Class | Rod Size (RS) | Length (L) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 050M121000S4     | 592760         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M12           | 1000mm     |
| 050M161000       | 400332         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M16           | 1000mm     |
| 050M61000        | 592570         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M6            | 1000mm     |
| 050M61000S4      | 592700         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M6            | 1000mm     |
| 050M81000        | 592590         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M8            | 1000mm     |
| 050M81000S4      | 592720         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M8            | 1000mm     |
| 050M102000       | 592620         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M10           | 2000mm     |
| 050M103000       | 592670         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M10           | 3000mm     |
| 050M122000       | 592640         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M12           | 2000mm     |
| 050M123000       | 592680         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M12           | 3000mm     |
| 050M62000        | 592580         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M6            | 2000mm     |
| 050M63000        | 592650         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M6            | 3000mm     |
| 050M82000        | 592600         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M8            | 2000mm     |
| 050M83000        | 592660         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 4.8           | M8            | 3000mm     |
| 050M102000S4     | 592750         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M10           | 2000mm     |
| 050M62000S4      | 592710         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M6            | 2000mm     |
| 050M82000S4      | 592730         | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 70            | M8            | 2000mm     |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Static Load |
|------------------|----------------|-------------|
| 050M101000       | 592610         | 7000N       |
| 050M101000HD     | 592615         | 7000N       |
| 050M101000S4     | 592740         | 7000N       |
| 050M121000       | 592630         | 10000N      |
| 050M121000HD     | 592635         | 10000N      |
| 050M121000S4     | 592760         | 10000N      |
| 050M161000       | 400332         | 18000N      |
| 050M61000        | 592570         | 2400N       |
| 050M61000S4      | 592700         | 2400N       |
| 050M81000        | 592590         | 4500N       |
| 050M81000S4      | 592720         | 4500N       |
| 050M102000       | 592620         | 7000N       |
| 050M103000       | 592670         | 7000N       |
| 050M122000       | 592640         | 10000N      |
| 050M123000       | 592680         | 10000N      |
| 050M62000        | 592580         | 2400N       |
| 050M63000        | 592650         | 2400N       |
| 050M82000        | 592600         | 4500N       |

| Katalogové číslo | Article Number | Static Load |
|------------------|----------------|-------------|
| 050M83000        | 592660         | 4500N       |
| 050M102000S4     | 592750         | 7000N       |
| 050M62000S4      | 592710         | 2400N       |
| 050M82000S4      | 592730         | 4500N       |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

