

Universal Structural Bracket, Strut Brace



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Used for installations where strut brace is perpendicular to structure

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Width (W)	Thickness (T)	A	B
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	C	D	E
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

