

VDF TORX Wood-to-Metal Screw with TORX® Head



VLASTNOSTI

Wood dowel screw with metric thread connection

TORX® head

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Screw Diameter (Sc)	Length (L)	A
VDFM8050	593270	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8	50mm	28 mm
VDFM10050	593560	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	60mm	30 mm
VDFM8060	593280	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	70mm	30 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	ScrewDiameter (Sc)	Length (L)	A
VDFM10080	593340	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	80mm	40 mm
VDFM10100	593350	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	100mm	60 mm
VDFM12120	400403	Ocel	Electrogalvaniz ed	12	120mm	55 mm
VDFM8080	593300	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	100mm	40 mm
VDFM10100S4	400482	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10	100mm	55 mm
VDFM8150	593410	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	150mm	45 mm
VDFM10120	593370	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Ocel	Electrogalvaniz ed	10	150mm	60 mm
VDFM8120	593400	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	120mm	50 mm
VDFM8200	593420	Ocel	Electrogalvaniz ed	8	200mm	50 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	C	TORX®
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25


Katalogové číslo	Article Number	C	TORX®
VDFM8060	593280	20 mm	T25
VDFM8070	593290	25 mm	T25
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8080	593300	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

No HEX when length is 50.0 mm.

No TORX® head with the stainless steel screws.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

