

19" Cable Ducting

Data Solutions



19" unit for easy and effective cable management (cable ducting).

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

19" Front panel for cable ducting

SPECIFIKACE

Accessory Type: Front panel

Product Type: Front Panel

Materiál: Ocel

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Mounting	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
20118-767	1U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7021
20118-734	1U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Mounting	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
20118-768	2U	Screw-on Front	1	Anodized	Conductive	RAL 7021
20118-736	2U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7035

Table 2/3

Katalogové číslo	Hloubka	EMC Shielding	Povrchová úprava	Výška	Rack Width	Typ
20118-767	1.5mm	No	Strukturovaný Práškový	43.6mm	95HP	19" Front Panel
20118-734	1.5mm	No	Strukturovaný Práškový	43.6mm	95HP	19" Front Panel
20118-768	1.5mm	No	Strukturovaný Práškový	88.1mm	95HP	19" Front Panel
20118-736	1.5mm	No	Strukturovaný Práškový	88.1mm	95HP	19" Front Panel

Table 3/3

Katalogové číslo	Šířka
20118-767	483mm
20118-734	483mm
20118-768	483mm
20118-736	483mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order 19" assembly kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE