

Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Height (H)
CSBBRS1MEG	402239	Ocel	Electrogalvaniz ed	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
------------------	----------------	------------	-----------	---------------------	------------------

CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9mm	2.7mm	32mm
------------	--------	--------	--------	-------	------

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE