

Door Contact Switch Without Cable

Data Solutions



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Door contact switch (without connection cable)

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Hloubka	Výška	Provozní teplota	Stupeň krytí	Šířka	Complies With
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 form B

Table 2/2

Katalogové číslo	Current Rating	Množství v balení	Voltage	Velikost drátu
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte