

MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EN1963



The Advantage Series Input Metered PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (9) C13/C15/C19/C21

Barva: Black

Switched Outlets: No

Circuit Breaker: 20 A

Length: 44mm

Power Rating: 17.3 kVA

Circuit Breaker Quantity: 6

Input Voltage: 208V

Phase: 3 PH Delta

Number of Poles: 2

Output Voltage: 208VAC

Nominální napětí: 208V

Plug Type: IEC 60309 460P9 (IP44)

Removable Input Cable: No

Amperage (Derated Amperage): 60 A (48 A)

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Rack Units: 1U

Materiál: Ocel

Typ: Intelligent PDU

Výška: 44mm

Šířka: 444mm

Hloubka: 269mm

Hmotnost: 7kg

Množství v balení: 1

Input Cable Length: 1.8m

Interrupt Rating: 10kAIC

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

43 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE