

Joint Bond T7 Complete Welder Pair, Signal

Data Solutions



VLASTNOSTI

Complete welder assembly provides a convenient means of attaching jumper bonds to the head of the rail, across the joint

Connection is made within the confines of the splice bar

Includes mold cleaner and flint ignitor

SPECIFIKACE

Rail Type: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Material: Ocel; Graphite

Table 1/1

Katalogové číslo	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style
SBHFT7E	Head Free	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Head Free	5/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

Katalogové číslo	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style
SBXST7D	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	T7

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE