

# nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

### SPECIFIKACE


Table 1/2

| Katalogové číslo   | Article Number | Materiál          | Working Temperature | Length (L) | Width (W) | Hloubka (D) |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|
| FLEXCOVIP2XT<br>WO | 508161         | Polyvinylchloride | -40 to 140°C        | 670mm      | 230mm     | 180mm       |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Unit Weight |
|------------------|----------------|-------------|
| FLEXCOVIP2XTWO   | 508161         | 0.84kg      |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**