

# Outdoor Modular Cabinet Single Door

## Data Solutions



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from front, all sides possible upon request

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

### SPECIFIKACE

**Frame Material:** Hliník

Table 1/5

| Katalogové číslo | Product Type    | Produktová řada | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|
| 10149-876        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-868        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 1100mm  |
| 10149-852        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 900mm   |
| 10149-860        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-334        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 730mm   |
| 10149-500        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-508        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-516        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-524        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 800mm   |
| 10149-532        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 900mm   |
| 10149-540        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-548        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 1100mm  |
| 10149-556        | Outdoor Cabinet | Modular         | 20U         | 1130mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-564        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-572        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-580        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-588        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 800mm   |
| 10149-596        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 900mm   |

| Katalogové číslo | Product Type    | Produktová řada | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|
| 10149-604        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-612        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 1100mm  |
| 10149-620        | Outdoor Cabinet | Modular         | 24U         | 1330mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-628        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-636        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-644        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-652        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 800mm   |
| 10149-660        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 900mm   |
| 10149-668        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-676        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 1100mm  |
| 10149-684        | Outdoor Cabinet | Modular         | 29U         | 1530mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-692        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-700        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-708        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-716        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 800mm   |
| 10149-724        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 900mm   |
| 10149-732        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-740        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 1100mm  |

| Katalogové číslo | Product Type    | Produktová řada | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|
| 10149-748        | Outdoor Cabinet | Modular         | 33U         | 1730mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-756        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-764        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-772        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-780        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 800mm   |
| 10149-788        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 900mm   |
| 10149-796        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 1000mm  |
| 10149-804        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 1100mm  |
| 10149-812        | Outdoor Cabinet | Modular         | 38U         | 1930mm | 700mm | 1200mm  |
| 10149-820        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 500mm   |
| 10149-828        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 600mm   |
| 10149-836        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 700mm   |
| 10149-844        | Outdoor Cabinet | Modular         | 42U         | 2130mm | 700mm | 800mm   |

Table 2/5

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type          | Access | Burglar Resistance | Cooling | EMC Shielding |
|------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------------|
| 10149-876        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-868        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-852        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type          | Access | Burglar Resistance | Cooling         | EMC Shielding |
|------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|---------------|
| 10149-860        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-334        | Double Walled | Plain, Single Door | Front  | No                 | Fan Ventilation | No            |
| 10149-500        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-508        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-516        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-524        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-532        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-540        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-548        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-556        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-564        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-572        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-580        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-588        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-596        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-604        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-612        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |
| 10149-620        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive         | Optional      |

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type          | Access | Burglar Resistance | Cooling | EMC Shielding |
|------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------------|
| 10149-628        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-636        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-644        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-652        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-660        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-668        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-676        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-684        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-692        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-700        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-708        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-716        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-724        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-732        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-740        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-748        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-756        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-764        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type          | Access | Burglar Resistance | Cooling | EMC Shielding |
|------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------------|
| 10149-772        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-780        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-788        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-796        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-804        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-812        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-820        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-828        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-836        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |
| 10149-844        | Double Walled | Plain, Single Door |        | Optional           | Passive | Optional      |

Table 3/5

| Katalogové číslo | Complies With | Cladding Color Code | Stupeň krytí | Battery Compartment | Barva | Kód barvy |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 10149-876        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-868        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-852        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-860        |               |                     |              | Optional            |       |           |

| Katalogové číslo | Complies With                                                                                                                                                 | Cladding Color Code | Stupeň krytí | Battery Compartment | Barva      | Kód barvy |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----------|
| 10149-334        | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 61969-3,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160, ETSI EN<br>300019-1-4 | RAL 7035            | IP55         | Yes                 | Light Gray | RAL 7035  |
| 10149-500        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-508        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-516        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-524        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-532        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-540        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-548        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-556        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-564        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-572        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-580        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-588        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-596        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |
| 10149-604        |                                                                                                                                                               |                     |              | Optional            |            |           |

| Katalogové číslo | Complies With | Cladding Color Code | Stupeň krytí | Battery Compartment | Barva | Kód barvy |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 10149-612        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-620        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-628        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-636        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-644        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-652        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-660        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-668        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-676        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-684        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-692        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-700        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-708        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-716        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-724        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-732        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-740        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-748        |               |                     |              | Optional            |       |           |

| Katalogové číslo | Complies With | Cladding Color Code | Stupeň krytí | Battery Compartment | Barva | Kód barvy |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 10149-756        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-764        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-772        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-780        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-788        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-796        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-804        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-812        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-820        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-828        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-836        |               |                     |              | Optional            |       |           |
| 10149-844        |               |                     |              | Optional            |       |           |

Table 4/5

| Katalogové číslo | Fan Quantity | Povrchová úprava       | Materiál     | Mounting Setup | Množství v balení | Plinth Height |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 10149-876        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional       | 1                 | 100mm         |
| 10149-868        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional       | 1                 | 100mm         |
| 10149-852        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional       | 1                 | 100mm         |
| 10149-860        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional       | 1                 | 100mm         |

| Katalogové číslo | Fan Quantity | Povrchová úprava       | Materiál     | MountingSetup | Množství v balení | Plinth Height |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10149-334        | 2            | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | 19" Uprights  | 1                 | 200mm         |
| 10149-500        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-508        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-516        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-524        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-532        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-540        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-548        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-556        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-564        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-572        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-580        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-588        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-596        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-604        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-612        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-620        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-628        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |

| Katalogové číslo | Fan Quantity | Povrchová úprava       | Materiál     | MountingSetup | Množství v balení | Plinth Height |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10149-636        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-644        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-652        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-660        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-668        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-676        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-684        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-692        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-700        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-708        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-716        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-724        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-732        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-740        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-748        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-756        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-764        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-772        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |

| Katalogové číslo | Fan Quantity | Povrchová úprava       | Materiál     | MountingSetup | Množství v balení | Plinth Height |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10149-780        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-788        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-796        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-804        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-812        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-820        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-828        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-836        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |
| 10149-844        |              | Strukturovaný Práškový | Hliník, Ocel | Optional      | 1                 | 100mm         |

Table 5/5

| Katalogové číslo | Certifications |
|------------------|----------------|
| 10149-876        |                |
| 10149-868        |                |
| 10149-852        |                |
| 10149-860        |                |
| 10149-334        | RoHS           |
| 10149-500        |                |
| 10149-508        |                |
| 10149-516        |                |

| Katalogové číslo | Certifications |
|------------------|----------------|
| 10149-524        |                |
| 10149-532        |                |
| 10149-540        |                |
| 10149-548        |                |
| 10149-556        |                |
| 10149-564        |                |
| 10149-572        |                |
| 10149-580        |                |
| 10149-588        |                |
| 10149-596        |                |
| 10149-604        |                |
| 10149-612        |                |
| 10149-620        |                |
| 10149-628        |                |
| 10149-636        |                |
| 10149-644        |                |
| 10149-652        |                |
| 10149-660        |                |

| Katalogové číslo | Certifications |
|------------------|----------------|
| 10149-668        |                |
| 10149-676        |                |
| 10149-684        |                |
| 10149-692        |                |
| 10149-700        |                |
| 10149-708        |                |
| 10149-716        |                |
| 10149-724        |                |
| 10149-732        |                |
| 10149-740        |                |
| 10149-748        |                |
| 10149-756        |                |
| 10149-764        |                |
| 10149-772        |                |
| 10149-780        |                |
| 10149-788        |                |
| 10149-796        |                |
| 10149-804        |                |

| Katalogové číslo | Certifications |
|------------------|----------------|
| 10149-812        |                |
| 10149-820        |                |
| 10149-828        |                |
| 10149-836        |                |
| 10149-844        |                |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Height dimensions are without base/plinth.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**