

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height (H)	Static Load
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N

Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height (H)	Static Load
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE