


PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)
WBTQCTRSPT M10	820425		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)
WBTQCTRSPRT M6	820405		59mm	35mm	5mm	6mm
WBTQCTRSPRT M6BG	820406	Black	59mm	35mm	5mm	6mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Static Load	Certifications
WBTQCTRSPRTM10	820425	833N	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE