

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Added mechanical splice strength

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	Slot Size (SS)
WBTSPBAR30 OBG	820703	Black	300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	Slot Size (SS)
WBTSPLBAR30 OEG	820704		300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE