

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7035 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7035

SPECIFIKACE

Product Type: Rack

Frame Material: Ocel

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Cladding Material	Frame Color	Šířka	Frame Color Code
------------------	-------------	-------	-------------------	-------------	-------	------------------

11130-202	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Ocel	Light Grey	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalogové číslo	Cladding Color	Cladding Color Code	Hloubka	Množství v balení	Number of Compartments	Povrchová úprava
------------------	----------------	---------------------	---------	-------------------	------------------------	------------------

11130-202	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-203	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-204	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-205	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-206	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-207	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-208	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-209	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-210	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-211	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-212	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-213	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-214	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-215	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-216	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-217	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-218	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-219	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-220	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový

11130-221	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-222	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-223	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-224	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-225	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-257	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-258	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-259	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-260	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-261	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-262	Light Grey	RAL 7035	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-269	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-270	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-271	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
11130-272	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
11130-273	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
11130-274	Light Grey	RAL 7035	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový

Table 3/3

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
11130-202	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
11130-203	Ocel	800kg
11130-204	Ocel	800kg
11130-205	Ocel	800kg
11130-206	Ocel	800kg
11130-207	Ocel	800kg
11130-208	Ocel	800kg
11130-209	Ocel	800kg
11130-210	Ocel	800kg
11130-211	Ocel	800kg
11130-212	Ocel	800kg
11130-213	Ocel	800kg
11130-214	Ocel	800kg
11130-215	Ocel	800kg
11130-216	Ocel	800kg
11130-217	Ocel	800kg
11130-218	Ocel	800kg
11130-219	Ocel	800kg
11130-220	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
11130-221	Ocel	800kg
11130-222	Ocel	800kg
11130-223	Ocel	800kg
11130-224	Ocel	800kg
11130-225	Ocel	800kg
11130-257	Ocel	800kg
11130-258	Ocel	800kg
11130-259	Ocel	800kg
11130-260	Ocel	800kg
11130-261	Ocel	800kg
11130-262	Ocel	800kg
11130-269	Ocel	800kg
11130-270	Ocel	800kg
11130-271	Ocel	800kg
11130-272	Ocel	800kg
11130-273	Ocel	800kg
11130-274	Ocel	800kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE