

Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 9003

SPECIFIKACE

Product Type: Rack

Frame Material: Ocel

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Cladding Material	Frame Color	Šířka	Frame Color Code
------------------	-------------	-------	-------------------	-------------	-------	------------------

12130-202	40U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021

12130-221	45U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Ocel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Ocel	Signal White	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalogové číslo	Cladding Color	Cladding Color Code	Hloubka	Množství v balení	Number of Compartments	Povrchová úprava
------------------	----------------	---------------------	---------	-------------------	------------------------	------------------

12130-202	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-203	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-204	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-205	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-206	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-207	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-208	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-209	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-210	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-211	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-212	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-213	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-214	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-215	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-216	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-217	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-218	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-219	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-220	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový

12130-221	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-222	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-223	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-224	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-225	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-257	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-258	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-259	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-260	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-261	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-262	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-269	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-270	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-271	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
12130-272	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
12130-273	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
12130-274	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový

Table 3/3

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
12130-202	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
12130-203	Ocel	800kg
12130-204	Ocel	800kg
12130-205	Ocel	800kg
12130-206	Ocel	800kg
12130-207	Ocel	800kg
12130-208	Ocel	800kg
12130-209	Ocel	800kg
12130-210	Ocel	800kg
12130-211	Ocel	800kg
12130-212	Ocel	800kg
12130-213	Ocel	800kg
12130-214	Ocel	800kg
12130-215	Ocel	800kg
12130-216	Ocel	800kg
12130-217	Ocel	800kg
12130-218	Ocel	800kg
12130-219	Ocel	800kg
12130-220	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
12130-221	Ocel	800kg
12130-222	Ocel	800kg
12130-223	Ocel	800kg
12130-224	Ocel	800kg
12130-225	Ocel	800kg
12130-257	Ocel	800kg
12130-258	Ocel	800kg
12130-259	Ocel	800kg
12130-260	Ocel	800kg
12130-261	Ocel	800kg
12130-262	Ocel	800kg
12130-269	Ocel	800kg
12130-270	Ocel	800kg
12130-271	Ocel	800kg
12130-272	Ocel	800kg
12130-273	Ocel	800kg
12130-274	Ocel	800kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE