


Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, With Brush Strip and Fingers

Data Solutions



Filler panel for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks. Plain panels and panels with cutouts for front to back cabling with brush stripes and cable fingers.

VLASTNOSTI

Air separation, covers for 800 mm wide cabinets

Network and server cabinets can be arranged side by side

Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Cover with cutouts and cable fingers for efficient cable management

Brush strips available to close the cutouts

Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air

Only compatible with heavy load crossbar, not compatible with reduction brackets

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-150	42U	2000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-152	52U	2450mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-151	47U	2200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Stupeň krytí	Typ	Šířka
21630-150	IP20	Cable Duct	800mm
21630-152	IP20	Cable Duct	800mm
21630-151	IP20	Cable Duct	800mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE