

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Data Solutions



Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

VLASTNOSTI

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet Door

Materiál: Ocel; Glass

Stupeň krytí: IP20

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Locking Type	Množství v balení	Barva
21630-487	38U	1800mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-482	24U	1200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-018	47U	2000mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Locking Type	Množství v balení	Barva
21630-481	24U	1200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-483	29U	1400mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-484	29U	1400mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-399	38U	1800mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-019	47U	2200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-485	33U	1600mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-395	29U	1400mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-486	33U	1600mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-017	42U	2200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-394	29U	1400mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-398	38U	1800mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-488	38U	1800mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-492	47U	2200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-392	24U	1200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-016	42U	2000mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-491	47U	2200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-490	42U	2000mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-397	33U	1600mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Locking Type	Množství v balení	Barva
21630-489	42U	2000mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-393	24U	1200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-396	33U	1600mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Table 2/2					
Katalogové číslo	Kód barvy	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP

Katalogové číslo	Kód barvy	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Glass Door	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE