

516 Parallel Cable Connector



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Cable splice with positive single bolt tension grip on cable or wire

For use with all full size cables on Class I/II structures


Listed to UL® 96

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Conductor Size, UL	Materiál	Povrchová úprava	Hloubka (D)	Width (W)	Unit Weight
LPC516	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Bare	46.74mm	38.1 mm	0.18 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE