

# Cable to Web of Rail T21 Complete Welder, Signal



## VLASTNOSTI

Complete right hand or left hand web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis of 85 to 141 lb. rail

Includes mold cleaner and flint ignitor

## SPECIFIKACE

**Rail Type:** 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál       | Bond Terminal Style | Conductor Size                | Conductor Outer Diameter, Nominal | Welder Style |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| SBTBT21YRH       |                | Ocel, Graphite | 1" Tab              | 16 mm <sup>2</sup> Concentric | 5.18mm                            | T21          |
| SBTBT21YLH       |                | Ocel, Graphite | 1" Tab              | 16 mm <sup>2</sup> Concentric | 5.18mm                            | T21          |
| SBTBT21XRH       |                | Ocel, Graphite | 1" Tab              | 25 mm <sup>2</sup> Concentric | 6.6mm                             | T21          |
| SBWT21W6RH       | 223217         | Ocel, Graphite | Field-made          | 50 mm <sup>2</sup> Solid      | 8mm                               | T21          |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál       | Bond Terminal Style | Conductor Size | Conductor OuterDiameter, Nominal | Welder Style |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| SBWT21W6LH       |                | Ocel, Graphite | Field-made          | 50 mm² Solid   | 8mm                              | T21          |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Orientation |
|------------------|----------------|-------------|
| SBTBT21YRH       |                | Right Hand  |
| SBTBT21YLH       |                | Left Hand   |
| SBTBT21XRH       |                | Right Hand  |
| SBWT21W6RH       | 223217         | Right Hand  |
| SBWT21W6LH       |                | Left Hand   |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**