

Closed Circuit Television Protector



VLASTNOSTI

Robust high energy protection

Compact package for limited space requirements


Isolated ground prevents introduction of unwanted noise

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	CCTV12
Article Number	703000
Nominal System Voltage (Un)	+/- 12 VDC
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	+/- 14 VDC
Voltage Protection Level (Up)	60 V @ 5 kA
Nominal Discharge Current (In)	10kA 8/20 μs
Frequency	100 Hz Max
Transmission Rate	16Mbit/s
Impedance	50 - 75 Ω
Typ připojení	BNC, Female
Mounting	In-line insertion
Temperature	-25 to 70 °C
Enclosure Material	Metal
Enclosure Rating	IP 20 NEMA®-1

Katalogové číslo	CCTV12
Hloubka (D)	28mm
Height (H)	90 mm
Width (W)	22 mm
Unit Weight	60 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE