

Coaxial Surge Protector



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Simple plug-in installation

Supplied with mounting bracket and ground lug terminal

Low insertion and return loss

Wide operating frequency spectrum

SPECIFIKACE


Capacitance:	1.5 pF
Insulation Resistance:	10
Max Discharge Current (Imax), Per Mode:	20kA 8/20 μ s
Impulse Life:	400 @ 500 A 10/1000 μ s
Frequency:	0 - 3 GHz
Enclosure Rating:	IP 20;NEMA®-1
Enclosure Material:	Metal
Temperature:	-40 to 90 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Max Ground Terminal Wire Size	Typ připojení	Spark-Over Voltage @ 100 V/ μ s	Spark-Over Voltage @ 100 V/s	Hloubka (D)	Height (H)
CSP1F600	2.5mm ²	F-Type, Male/Female	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm ²	F-Type, Male/Female	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm ²	N-Type, Female/Female	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm ²	N-Type, Male/Female	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm ²	N-Type, Male/Female	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm ²	SMA, Male/Female	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Width (W)	Unit Weight
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte