

Crimping Compression Tool, Foot Pump



VLASTNOSTI

Wide cross section range

High-pressure 2 meter (6.5') long hose

Compact and easy to use

Includes easy-to-carry custom case

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Applied Force	System	Dies	Crimping Shape	Conductor Size
M4FP	716925	250kN	Foot pump hydraulic	PKM4 series	Hexagon	#6 Stranded - 1000 kcmil Stranded, 16 mm ² Stranded - 625 mm ² Stranded

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE