

# Crimping Compression Tool, Hydraulic



## VLASTNOSTI

Wide cross section range

Ergonomic design

Lightweight and easy to use

Includes easy-to-carry custom case

## SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Applied Force | System         | Dies                        | Crimping Shape | Conductor Size                                                                                              |
|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2H              | 716905         | 60kN          | Hand hydraulic | RKM2 series,<br>PKM2 series | Hexagon        | #10 Stranded -<br>600 kcmil<br>Stranded, 6<br>mm <sup>2</sup> Stranded -<br>300 mm <sup>2</sup><br>Stranded |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**