

Cross Round Connector



VLASTNOSTI

Can be used for parallel or cross-run connections


SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Conductor Size	Hloubka (D)	Width (W)
CCR608S		Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Copper		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Ocel	Hot-Dip Galvanized	6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	41mm	41 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg
CCR68GS	101265	0.14 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE