

Cross-Run Test Clamp



VLASTNOSTI

Provides disconnection point for earth testing and connection of cross conductors

SPECIFIKACE


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Tape Size	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)
PCT400	711450	Brass	25 x 3 mm, 25 x 6 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	61mm	13 mm	61 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	Hole Size (HS)	Unit Weight	Complies With
PCT400	711450	30.3 mm	5.5 mm	0.6 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte