


Disconnecting Link



VLASTNOSTI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFIKACE

Materiál: Copper

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Thread Size (TS)	Height (H)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)	Thickness (T)
DLINKT	Tinned	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	Bare	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Unit Weight
DLINKT	0.77 kg
DLINKC	0.77 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE