

DT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module



CERTIFICATIONS



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	DT2300M	DT275M	DT2480M
Nominal System Voltage (Un)	240 V	60 V	400 V
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	300 V	75 V	480 V
Nominal Discharge Current (In), IEC	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Max Discharge Current (Imax), IEC	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s
Nominal Discharge Current (In), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperature	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Enclosure Material	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic

Katalogové číslo	DT2300M	DT275M	DT2480M
Certifications	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series	CE, ERICO DT2 Series, VDE

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte