

DT2C Compact Surge Protection Class II, 1+1 Mode



VLASTNOSTI


Two-mode protection in slim, one module housing

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	DT2C32011R
Nominal System Voltage (Un)	230 V
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	320 VAC L-N 255 VAC N-PE
Nominal Discharge Current (In), IEC, L-N	15kA 8/20 µs
Nominal Discharge Current (In), IEC, N-PE	20kA 8/20 µs
Max Discharge Current (Imax), IEC, L-N	35kA 8/20 µs
Max Discharge Current (Imax), IEC, N-PE	35kA 8/20 µs
Follow Current Interrupt Rating (Ifi)	0.1kA
Voltage Protection Level (Up)	1500V
Back-Up Fuse @ Isccr	63 A @ 25 kA
Response Time, L-N	25 ns Max
Response Time, N-PE	100 ns Max
Short Circuit Current Rating (Isccr)	25kA
Distribution System	TT TN-S

Katalogové číslo	DT2C32011R
Protection Modes	L-N N-PE
Temporary Over Voltage Withstand 200 ms (Ut), N-PE	1200V
Temporary Over Voltage Withstand 5 s (Ut), L-N	335V
Technology	Thermal Disconnect
Connection, PE Solid	35 mm ² Max
Connection, PE Stranded	25 mm ² Max
Connection, Solid	6 mm ² Max
Connection, Stranded	4 mm ² Max
Humidity	5 - 95
Temperature	-40 to 85 °C
Enclosure Material	UL® 94V-0 Thermoplastic
Enclosure Rating	IP 20
Mounting	35 mm top hat DIN rail
Remote Contact Switching Capacity	0.5 A @ 250 VAC 3 A @ 125 VAC
Remote Contacts	Yes
Status Indication	Mechanical flag
Hloubka (D)	68mm
Height (H)	90 mm
Width (W)	18 mm
Unit Weight	0.13 kg
Complies With	IEC® 61643-11 Class II EN 61643-11 Type 2

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte