


Earthbridge B162, Two Stud, Cable to Solid Round Steel



Earthbridges are assemblies made from a high-quality conductive earthpoint (connecting terminal) and various types of conductors. The nVent ERICO Cadweld exothermic connection process is used to combine them together, forming a highly corrosion resistant and long-lasting assembly.

DIAGRAMS



VLASTNOSTI

Long-lasting design

Low ground resistance and impedance

Superior electrical conductivity and resistance to corrosion

Electrically and mechanically robust and reliable

Easy to install

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Materiál	Typ	Earthpoint Type	Conductor Type	Conductor Size	Length 1 (L1)
BT12C70S100S RHC	Copper	BTSSR	B162, Two Stud	Yellow-Green Insulated Cable to Solid Round Steel, 10° Angle	70 mm ²	1000 mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Length 2 (L2)	Hloubka (D)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)	Diameter (Ø)	Thread Size (TS)
BT12C70S100S RHC	100 mm	45mm	44.5 mm	85 mm	12 mm	M12

Table 3/3

Katalogové číslo	Angle (a)	Rebar Assembly Type	Hardware Included	Earthbridge Application	Complies With
BT12C70S100SRH C	10 °	Arc Welding to Rebar	Yes	Building	EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Includes (2) brass bolts and (2) brass washers.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE