

Ground Rod Driving Point with Cross-Head for Pointed Ground Rods



VLASTNOSTI


Used to assist in driving pointed ground rods into the earth

SPECIFIKACE

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Ground Rod Diameter, Nominal	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
DT12	158060	1/2"	80 mm	40 mm	19 mm	13.5 mm
DT58	158070	5/8"	80 mm	40 mm	22 mm	16 mm
DT34	158080	3/4"	80 mm	40 mm	30 mm	20 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte